

Feuille de données du produit



Article N°: 6453LZ Char à bras

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Avec oeillet de traction, Ø interne 32 mm. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

Détails techniques:



| | |
|---|----------------|
| Charge totale (kg) | 750 |
| Longueur de surface utile (mm) | 1200 |
| Largeur de surface utile (mm) | 800 |
| Hauteur de zone de chargement (mm) | 420 |
| Longueur totale (mm) | 1560 |
| Largeur totale (mm) | 825 |
| Hauteur totale (mm) | 1130 |
| Type de pneu | Gonflables |
| Roues (mm) | 260 x 85 |
| Configuration | mit Bordwänden |
| Poids (kg) | 78 |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Garantie (ans) | 10 |
| Code douanier | 87168000 |
| GTIN | 4017976214092 |