


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6250 Kiepbak zonder aftapkraan



De kiepbak moet voor het legen met een vorkheftruck omhoog geheven worden. Doot het dalen op de ondergrond wordt de kiepbak automatisch in de laadstand teruggebracht. Robuust gelaste constructie van 2-mm-staalplaat, dicht gelast, gepoedercoat blauw RAL 5007. Standaard met insteekokers, afglijdbeveiliging en kiepmechanisme, ketting als afglijdbeveiliging. Trekkoord voor kiepbediening vanuit de vorkheftruck. Toebehoren "A": met aftapkraan met zeef voor het scheiden van vaste en vloeibare stoffen.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	1000
Inhoud (liter)	500
Bakmaat (mm)	1164 x 831 x 598
Stortzijde hoogte zonder wielen (mm)	519
Stortzijde hoogte met wielen (mm)	756
Totale lengte (mm)	1389
Totale breedte (mm)	890
Totale hoogte (mm)	676
Uitvoering	ohne Ablasshahn
Gewicht (kg)	86
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	73090090
GTIN	4017976656250