


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 6453LZ Handtrekwagen



Modulair systeem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhuizen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie. Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip. Met 4 houten wanden 250/325 mm hoog, 3 zijden opklapbaar, kopwand vaststaand; laadvlak: lengte - 60 mm, breedte - 60 mm. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3. Uitgevoerd met trekoog.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	750
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	800
Laadvlakhoogte (mm)	420
Totale lengte (mm)	1560
Totale breedte (mm)	825
Totale hoogte (mm)	1130
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	260 x 85
Uitvoering	mit Bordwänden
Gewicht (kg)	78
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976214092