

## Información sobre productos

# 30 36 160

- De alta resistencia y poco desgaste
- Diferentes tipos de bocas
- Boca larga redonda
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

### Alicate de boca larga

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



#### Información general

Núm. de artículo	30 36 160
EAN	4003773002123
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	141 g
Dimensiones	160 x 57 x 18 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Grosor de boca (articulación) (T1)	9,5 mm
Ancho de las puntas (W4)	5,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longitud de boca (L3)	41,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	16,5 mm

*Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.*