

Rechthoekige bak

hoogte x lengte x breedte 685 x 605 x 790 mm, inhoud 210 l, van geregenereerd kunststof in groen, Lichtdicht, wanden gesloten, bodem gesloten, 4 voeten

Artikelnummer: 100173



Onderrijdbare rechthoekige bak

Lichtdicht

Rechthoekige bak


- hoogte x lengte x breedte 685 x 605 x 790 mm
- inhoud 210 l
- van geregenereerd kunststof in groen
- Lichtdicht
- wanden gesloten
- bodem gesloten
- 4 voeten
- Met uitloop en stop
- Met deksel
- Plaatsbesparend stapelbaar

Technische details

baktype	Rechthoekige bak	nestbaar	ja
euronorm	nee	vouwbaar	nee

inhoud	210 l	onderrijdbaar	ja
hoogte	685 mm	onderbouw	4 voeten
lengte	605 mm	afvoer	Met uitloop en stop
breedte	790 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
materiaal	geregenereerd kunststof	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
eigenschap materiaal	Lichtdicht	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
wandconstructie	gesloten	kleur	groen
vloerconstructie	gesloten	gewicht	9,5 kg
stapelbaar	ja		

Gerelateerde Producten

100209		stolpdeksel, voor Rechthoekige bak met 210 l inhoud, breedte x diepte 790 x 605 mm, in groen
--------	---	--

Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium