

Kappes

chariot à outils

ToolTower® RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 2175 x 700 x 700 mm, 3 parois à plaques perforées p. extérieur, verrouillable avec serrure à cylindre, corps en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, face avant en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 144771

RasterPlan

KAPPES



Kappes Centre d'outillage Tool-Tower ToolTower® RasterPlan®

roulant

chariot à outils





- hauteur x largeur x profondeur 2175 x 700 x 700 mm
- 3 parois à plaques perforées p. extérieur
- porte battante perforée
- verrouillable avec serrure à cylindre
- 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- structure en acier
- corps en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- face avant en RAL7035 gris clair

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | type de porte | porte battante perforée |
| type de chariot | chariot à outils | système de fermeture | serrure à cylindre |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| hauteur | 2175 mm | roulant | oui |
| largeur | 700 mm | soubassement | roulettes |
| profondeur | 700 mm | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |
| matériau | acier | équipement roue | 2 roulettes pivotantes avec freins |
| équipement armoire | plaques perforées, porte | couleur du corps | gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010 |
| outils incl. | non | couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 |
| nombre de plaques perforées exté | 3 pièce | Poids | 75 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|--|---|
| 146391 |  | cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière magnétique |
| 508821 |  | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir |
| 524156 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 1 tiroir, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 531015 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 89 / 76 mm, en polypropylène en bleu |