

tandwieltakel

Premium PRO

trekbelasting 3000 kg,
standaardheffing lengte 3 m, aantal
kettingbundels 1

Artikelnummer: 149422



Tandwieltakel Premium PRO

Draagvermogen 3000 kg

tandwieltakel Premium PRO




- trekbelasting 3000 kg
- standaardheffing lengte 3 m
- aantal kettingbundels 1
- grootte kettingelementen 10 x 30 mm
- behuizing van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9022 parelmoer lichtgrijs
- ketting galvanisch verzinkt
- haak van staal
- bouwhoogte 553 mm
- breedte x diepte 158 x 240 mm
- hefkracht 37 daN
- lastketting conform DIN EN 818-7-T

hijswerktuig	hijswerktuig	diepte	240 mm
hijswerktuigtype	takel	kettingelement	10 x 30 mm
trekbelasting	3000 kg	materiaal behuizing	staal
standaardheffing	3 m	oppervlak behuizing	m. poedercoating
bediening heffing	handmatig	kleur behuizing	parelmoer lichtgrijs // RAL9022
hefkracht	37 daN	materiaal haak	staal
aantal bundels	1 stuks	oppervlak ketting	galvanisch verzinkt
materiaal	staal	norm	DIN EN 818-7-T (lastketting)
bouwhoogte	553 mm	gewicht	26,2 kg
breedte	158 mm		

Gerelateerde Producten

149411		1 meter extra hefhoogte voor tandwieltakel, voor 1 meter extra hefhoogte met 3000 kg draagvermogen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening