


ESD-werkplekmat

COBAelite®

ESD - elektrisch geleidende uitvoering, lekweerstand Rg-P $1.4 \times 10^6 \Omega$ en punt-tot-punt weerstand Rp-p $2.4 \times 10^6 \Omega$, hoogte x lengte x breedte 15 x 900 x 600 mm, moeilijk ontvlambaar, van polyurethaan met genopt oppervlak in zwart, bestendig tegen uv-straling



Artikelnummer: 184450



Ergonomische werkplekvloermatten COBAelite®

ESD-uitvoering met genopt oppervlak

ESD-werkplekmat








- geschikt voor binnen
- ESD - elektrisch geleidende uitvoering, lekweerstand Rg-P $1.4 \times 10^6 \Omega$ en punt-tot-punt weerstand Rp-p $2.4 \times 10^6 \Omega$
- hoogte x lengte x breedte 15 x 900 x 600 mm
- van polyurethaan met genopt oppervlak in zwart
- bestendig tegen uv-straling
- temperatuurbestendig -40 tot +80 °C
- conform DIN 4102 en DIN 54332
- moeilijk ontvlambaar

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	dikte	15 mm
	vloerbedekking	elektrisch geleidend	ja
plaats van toepassing	binnen	geleidingsweerstand	lekweerstand Rg-P $1.4 \times 10^6 \Omega$ en punt-tot-

			punt weerstand Rp-p 2.4x10 ⁶ O
materiaal loopvlak	polyurethaan	temperatuurbestendigheid	-40 tot +80 °C
oppervlak vloerbedekking	genopt	bestendigheid	tegen uv-straling
kleur	zwart	brandveiligheid	moeilijk ontvlambaar
hoogte	15 mm	norm	conform DIN 4102 en DIN 54332
lengte	900 mm	gewicht	3 kg
breedte	600 mm		

Dit past ook bij ...

148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
532476		werkbank, hoogte x breedte x diepte 990 x 1536 x 621 mm, tafelblad van hout, draagvermogen 320 kg, 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw/oranje