

## vatpomp

voor brandbare media met een maximale viscositeit van 500 mPas, maximale pompcapaciteit 0,22 liter per hefbeweging, dompeldiepte 360 mm, uitloop via slang

Artikelnummer: 200979



## Hand- vatpomp

### van roestvrij staal

vatpomp

- voor brandbare media met een maximale viscositeit van 500 mPas
- maximale pompcapaciteit 0,22 liter per hefbeweging
- dompeldiepte 360 mm
- uitloop via slang
- behuizing van RVS

## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	bediening	hand
vaten-/containerhandling	pomp	max. pompcapaciteit l/hefbeweging	0,22 l/hef
pomptype	vatpomp	dompeldiepte	360 mm
medium	brandbare media	uitloop	slang
max. viscositeit	500 mPas	materiaal behuizing	RVS
opslagbak	vat	gewicht	2,3 kg

## Gerelateerde Producten

200986		vatkoppeling, Geschikt voor brandbare stoffen, schroefdraad R2" fijn schroefdraad binnen, van messing vernikkeld
200988		antistatische set voor vatpomp

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
205536		universele adapterset voor pompen
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm