

## ZARGES

### werkplatform

#### Workmaster Plus P

bordes van aluminium met antislip pvc-laag (R13), bordes hoogte x breedte x diepte 700 x 1700 x 600 mm, 2 x 3 brede sporten (incl. bordes), plaatsbesparend inklapbaar

Artikelnummer: 219754



## ZARGES Werkplatform Workmaster Plus P

### met inklapbare voeten



werkplatform

- bordes van aluminium met antislip pvc-laag (R13)
- bordes hoogte x breedte x diepte 700 x 1700 x 600 mm
- trap beide zijden
- 2 x 3 brede sporten (incl. bordes)
- sporten diepte 60 mm
- trede-boomverbinding afgekant
- plaatsbesparend inklapbaar
- ingeklapt breedte x diepte 740 x 170 mm
- vervangbare laddervoeten aan het balkeinde
- belastbaar tot 300 kg
- gewicht 19 kg

## Technische details

stijgtechniek	werkplatform	belastbaar tot	300 kg
materiaal	licht metaal	draagvermogen	300 kg
materiaal bordes	aluminium	in-/uitklapbaar	ja
hoogte sokkel	700 mm	klapfunctie	plaatsbesparend in-uitklapbaar
breedte sokkel	1700 mm	in-/uitklapbreedte	740 mm
diepte sokkel	600 mm	in-/uitklapdiepte	170 mm
werkhoogte	2,7 m	ladder voor op de trap	nee
gebruik	beide zijden	verrijdbaar	nee
sporten aantal	2 x 3	sport-/dwarsverbinding	afgekant
type trede/sport	brede sporten	onderbouw	vervangbare laddervoeten
type bordes	pvc-granulaat	oppervlak bordes	met antislip pvc-laag (R13)
diepte sport	60 mm	gewicht	19 kg

## Gerelateerde Producten

219757		wielenset, voor werkplatform, van kunststof
219758		plank, voor werkplatform, van aluminium
237853	