

## PROCITY greppelbrug

lengte x breedte 2000 x 1000 mm,  
draagvermogen 150 kg/m<sup>2</sup>, trede  
van aluminium met antislip  
traanplaat

Artikelnummer: 227758



## PROCITY Greppelbrug

greppelbrug

- Geschikt voor bouwplaatsen
- lengte x breedte 2000 x 1000 mm
- draagvermogen 150 kg/m<sup>2</sup>
- frame gelakt in rood/wit
- trede van aluminium met antislip traanplaat
- met oprijplaat en uitklapbare leuning

### Technische details

afbakening en verkeer	afzetsysteem	oppervlak onderstel	gelakt
afzetsysteem	greppelbrug	kleur onderstel	rood/wit
geschikt voor (branches)	bouwplaatsen	materiaal voetplaat	aluminium
lengte	2000 mm	oppervlak trede	antislip traanplaat
breedte	1000 mm	greppelbrug uitrusting	oprijplaat, uitklapbare leuning
draagvermogen	150 kg/m <sup>2</sup>	gewicht	35 kg

