

## Bauer

### Waterdichte kiepwagen

#### KW-ET 1000

hoogte x lengte x breedte 1290 x 1420 x 1340 mm, inhoud 1 m<sup>3</sup>, draagvermogen 300 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood, onderbouw wielen en vorkslaffen



Artikelnummer: 231526

### Bauer waterdichte kipper KW-ET 1000

#### snel te legen door afgeschuinde stortwand

Waterdichte kiepwagen

- Voor gelijkvloers legen en met vorkheftruck
- hoogte x lengte x breedte 1290 x 1420 x 1340 mm
- hoogte stortkant 870 mm
- inhoud 1 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 300 kg
- gewicht 164 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 55 x 170 mm
- afstand vorkslaffen 465 mm
- wiel Ø 250 mm
- automatische vergrendeling van de geveerde kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- Zijplaten massief plaatstaal
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
- onderbouw wielen en vorkslaffen
- 2 wielen en 2 zwenkwielen + duwbeugel
- met Massief rubber-banden
- 1 zwenkwiel met rem

## Technische details

baktype	Kiepbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	1 m <sup>3</sup>	onderbouw	wielen en vorksloffen
hoogte	1290 mm	hoogte vorksloffen	55 mm
lengte	1420 mm	breedte vorksloffen	170 mm
breedte	1340 mm	afstand vorkkokers	465 mm
draagvermogen	300 kg	greep	duwbeugel
hoogte stortkant	870 mm	oppervlak	gelakt
materiaal	staal	kleur	vuurrood // RAL3000
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	wielen aantal/soort	2 wielen en 2 zwenkwielen
wand uitvoering	massief plaatstaal	banden	Massief rubber
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	wiel-ø	250 mm
kantelbeveiliging	Geveerde kantelbeveiliging	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
gelijkvloerse leging	ja	gewicht	164 kg

## Gerelateerde Producten

500416



tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepwagens 1 m<sup>3</sup>, met corrosiebeschermende zinklaag