

bott

Verrijdbare werkbank

verso

hoogte x breedte x diepte 930 x 700 x 600 mm, tafelblad van linoleum, uitrusting: 1 kast, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood, onderbouw 4 wielen

Artikelnummer: 231710



Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 930 x 700 x 600 mm
- tafelblad van linoleum
- bladdikte 30 mm
- uitrusting: 1 kast
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL3004 purperrood
- onderbouw 4 wielen
- wiel Ø 100 mm





Technische details

meubeltype tafel

materiaal onderstel staal

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|-----------------------|
| type tafel | werkbank | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| hoogte | 930 mm | kleur onderstel | lichtgrijs // RAL7035 |
| breedte | 700 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| diepte | 600 mm | kleur voorkant | purperrood // RAL3004 |
| dikte plaat | 30 mm | verrijdbaar | ja |
| in hoogte verstelbaar | nee | wielen aantal/soort | 4 wielen |
| werkbank uitrusting | 1 kast | diameter wiel | 100 mm |
| materiaal plaat | linoleum | gewicht | 47,554 kg |
| kleur plaat | grijs | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|--|
| 102657 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen |
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen |