

Hymer échafaudage roulant 8177

hauteur de portée 5,57 m, hauteur d'échafaudage 4,8 m, 2 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire, hauteur 3,57 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1900 x 650 mm, échafaudage en aluminium

Numéro d'article: 239918



HYMER



10
YEARS
WARRANTY

échafaudage roulant

- hauteur de portée 5,57 m
- hauteur d'échafaudage 4,8 m
- 2 mezzanine(s) mod., 1 passage ouvert par mezzanine modulaire
- hauteur 3,57 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 1900 x 650 mm
- 2 x 8/2 x 4 échelons
- avec mezzanine modulaire antidérapante et crochet de sécurité manuel pour un montage et un démontage sûrs
- application sûre grâce à rambarde périphérique et 4 potences pour une bonne stabilité
- rehausse avec décalage en hauteur possible
- avec 4 potences
- avec 4 roulettes pivotantes
- échafaudage en aluminium
- Force max. 200 kg/m²
- rehausse rapide grâce à des fermetures à clic
- groupe d'échafaudages 2

- assurance qualité selon DIN EN 1004
- 10 années de garantie
- poids 143,5 kg

Détails techniques

technique de montée	échafaudage	Capacité de charge de la surface	200 kg/m ²
type d'échafaudage	échafaudage roulant	équipement échafaudage	mezzanine modulaire antidérapante, crochet de sécurité
matériau échafaudage	aluminium	fonction échafaudage	rehausse avec décalage en hauteur possible
Hauteur d'échafaudage	4,8 m	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique // 4 potences
hauteur	3,57 m	groupe d'échafaudage	2
Hauteur d'accès	5,57 m	Mode de montage	rapide grâce à des fermetures à clic
nombre de mezzanines modulaires	2	rabattable	oui
largeur de mezzanine modulaire	1900 mm	roulant	oui
profondeur de mezzanine modulair	650 mm	rambardes	oui
nombre d'échelons	2 x 8/2 x 4	norme	selon DIN EN 1004
passages	1 passage ouvert par mezzanine modulaire	garantie	10 années
nombre de potences	4 pièce	Poids	143,5 kg
soubassement	4 roulettes pivotantes		