

WSM

arceau pour cycles

hauteur x longueur x profondeur 845 x 1000 x 850 mm, 2 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud, équipé de avec œillets en acier comme protection contre le vol et gaine plastique comme protection contre les chocs



Numéro d'article: 240200

arceau pour cycles

- hauteur x longueur x profondeur 845 x 1000 x 850 mm
- 2 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges
- étrier avec largeur de voie 350 mm
- diamètre du tube 18 mm
- structure en tube d'acier (vissé) galvanisé à chaud
- avec étrier de réglage très haut
- équipé de avec œillets en acier comme protection contre le vol et gaine plastique comme protection contre les chocs
- fixation avec équerre de montage au sol
- Modèle peu encombrant grâce au décalage haut/bas
- Produit livré démonté
- répond aux exigences de sécurité et de propriété d'emploi de la directive 6102 de l'ADFC

équipement d'extérieur	supports cycles	installation	tablette
type de supports cycles	arceau pour cycles	type de fixation	équerre de montage au sol
hauteur	845 mm	angle de réglage	90 °
longueur	1000 mm	Surface publicitaire	non
profondeur	850 mm	matériau	tube d'acier
largeur de pneu	55 mm	matériau de finition	vissé
diamètre de tube	18 mm	surface de montant	galvanisé à chaud
nombre d'emplacements de réglage	2	couleur du montant	argent
utilisation	à un côté	modèle	peu encombrant grâce au décalage haut/bas
modèle d'étrier de réglage	très haut	livraison	démonté
écartement des roues	350 mm	norme	directive 6102 de l'ADFC
équipement montant	œillets en acier, gaine plastique	Poids	18,6 kg