

## **werkplaats- en montagekraan** WK ECO PROFESSIONAL

kraanarm voor variabel draagvermogen tot max. 500 kg 4-voudig verstelbaar, onderwagen parallel, breedte binnen 840 mm, hoogte haak 2150 mm

**Artikelnummer: 242162**



### werkplaats- en montagekraan

- geschikt voor incidenteel gebruik - bv. als in- en uitpakhulp
- kraanarm voor variabel draagvermogen tot max. 500 kg 4-voudig verstelbaar
- onderwagen parallel, breedte binnen 840 mm
- hoogte haak 2150 mm
- doorrijdbreedte 1000 mm
- bediening heffing handmatig/hydraulisch
- hefbeweging per pompslag met last / zonder last 5 / 7 mm
- hydraulische hefbeweging m.b.v. handpomp. snelheffing tot het hefmoment, en normale heffing voor het nauwkeurig heffen van de last
- neerlaten door aan de kartelschroef met regelventiel te draaien in de hydraulica
- onderwagen inklapbaar, afneembare pomphendel
- veilig in gebruik door overdrukventiel, dat overbelasting van het hefsysteem voorkomt
- van staal in RAL2002 vermiljoen
- met polyurethaan-banden, 2 zwenkwielen met rem

## Technische details

hefhoogte (max.)	2150 mm	haaktype	draaibare lasthaak
hijswerktuig	kraan	materiaal	staal
type kraan	werkplaats- en montagekraan	materiaal verwerking	gelast
geschikt voor (gebruik)	incidenteel gebruik	heffing per pomp met last	5 mm
draagvermogen (max.)	500 kg	heffing per pomp zonder last	7 mm
verrijdbaar	ja	hoogte haak	2150 mm
onderwagen uitvoering	parallel	doorrijdbreedte	1000 mm
hefffunctie	snelleffing, normale heffing	breedte onderwagen (binnen)	840 mm
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	breedte	1000 mm
hefmechanisme uitvoering	hydraulische hefbeweging m.b.v. handpomp	kleur	vermiljoen // RAL2002
kraan functie	onderwagen inklapbaar, afneembare pomphendel	banden	polyurethaan
kraanarm functie	4-voudig verstelbaar	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
veiligheidsuitrusting hijswerktu	overdrukventiel	gewicht	82 kg
neerlaatfunctie	neerlaten door aan de kartelschroef met regelventiel te draaien in de hydraulica		