

haspel

behuizing gesloten, slanglengte 30 m, voor water, DN 12

Artikelnummer: 525983



Slanghaspel

Voor water

haspel


- van kunststof in groen
- behuizing gesloten
- slanglengte 30 m
- voor water
- DN 12
- aansluiting 1/2"
- slanghaspel met handmatig verstelbare multifunctionele sproeier
- ter bevestiging aan de muur of het plafond
- met slang van PVC
- temperatuurbestendig tot 60°C
- levering inclusief bevestigingsmateriaal

Technische details

uitrusting werkplaats	haspel	kleur	groen
type behuizing	gesloten	incl. slang/kabel	ja
slanglengte	30 m	materiaal slang	PVC
binnendiameter	DN 12	hittebestendig	tot 60°C
aansluiting	1/2"	slanghaspel uitrusting	slanghaspel met handmatig verstelbare

			multifunctionele sproeier
medium	water	inhoud levering	inclusief bevestigingsmateriaal
opstelling	wand/plafond	gewicht	13,35 kg
materiaal	kunststof		

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
501757		set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal diameter 40 mm, lengte 10 m, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit
505160		presentatiehoes, DIN A4 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
591199		perfolaat, blad hoogte x breedte 450 x 1000 mm