

rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et suivant)

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2070 x 335 mm, charge maximale par élément 750 kg / charge max. par tablette 60 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun, avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur. Capacité pour 144 classeurs max., utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL3000 rouge vif



Numéro d'article: 531568



Rayonnages sans boulons pour classeurs

Rayonnage complet (élément de départ et suivant)

rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et suivant)

- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2070 x 335 mm
- charge maximale par élément 750 kg / charge max. par tablette 60 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 300 mm






- 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun, avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur. Capacité pour 144 classeurs max.
- niveaux avec rebord antichute et rebord de tablette latéral du niveau supérieur pour éviter les chutes de classeurs
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL3000 rouge vif
- volume de livraison : 1 rayonnage de base avec 2 échelles et 1 rayonnage suivant et 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré prémonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	matériau	acier
rayonnage modulaire	système emboîtable	équipement rayonnage	tablettes
champ de rayonnage	rayonnage complet	largeur de compartiment	1000 mm
nombre d'éléments standard	2 pièce	profondeur de compartiment	300 mm
convient pour (secteurs)	salles d'archives	capacité de classeurs	144 pièce
hauteur	2000 mm	couleur du montant	rouge feu // RAL3000
largeur	2070 mm	couleur de la tablette	aluminium blanc // RAL9006
profondeur	335 mm	hauteurs de classeurs	6 pièce
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de montant	avec revêtement en plastique
charge maxi par tablette	60 kg	volume de livraison	1 rayonnage de base avec 2 échelles et 1 rayonnage suivant et 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	750 kg	livraison	prémonté
type de soubassement	tablette en tôle d'acier	certification	GS // label de qualité RAL
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute // rebord de tablette latéral	garantie	5 années
stabilité / renfort / entretoise	croisillons	Poids	46,5 kg

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés

231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc