

## hofs magazijnstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 3000 x 1360 x 335 mm, vaklast 175 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 859327



hofs  
REGALSYSTEME



## hofs Traversenstelling

### Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- Geschikt voor magazijn en werkplaats
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 3000 x 1360 x 335 mm
- veldlast 1300 kg
- vaklast 175 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 300 mm
- 7 niveaus met Stalen bodem
















- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren en lengteprofielen
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast




## Technische details

|                               |                        |                                  |  |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| meubeltype                    | stelling               | gebruik                          | tweezijdig   |
| stellingtype                  | magazijnstelling       | legbord-/niveautype              | Stalen bodem   |
| stellingsysteem               | kliksysteem            | oppervlak legbord                | verzinkt   |
| stellingveld                  | grondveld              | oppervlak standaard              | verzinkt   |
| geschikt voor (branches)      | magazijn en werkplaats | oppervlak traversen              | verzinkt   |
| materiaal                     | staal                  | opstelhoek uitrichting           | recht  |
| hoogte                        | 3000 mm                | stabiliteit/versteviging/schoren | diagonaalschoren // lengteprofielen                      |
| breedte                       | 1360 mm                | staander uitrusting              | voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde            |
| diepte                        | 335 mm                 | inhoud levering                  | basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod |
| vaklast                       | 175 kg                 | kleur uitvoering                 | verzinkt   |
| veldlast                      | 1300 kg                | levering                         | gedemonteerd   |
| legborden / schappen aantal   | 7 stuks                | certificering                    | RAL-keurmerk   |
| vakbreedte                    | 1300 mm                | garantie                         | 5 jaar   |
| vakdiepte                     | 300 mm                 | gewicht                          | 57,27 kg   |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm                  |                                  |  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
|        |    |   |
| 100738 |    | bureaupaneel, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 75 x 1300 mm, uitgerust met verstevigingstraversen, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs  |
| 150122 |    | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs   |
| 150123 |    | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 586097 |    | legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1300 x 300 mm, voor een vaklast van 175 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag   |
| 589335 |    | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand  |
| 589823 |    | achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, massief plaatstaalwand   |
| 592125 |    | achterwand voor inhaakstelling, hoogte x breedte 3000 x 1300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, roosterwand, maaswijdte 50 x 50 mm   |
| 599667 |   | stortgoedlijst, voor inhaakstelling, hoogte x breedte 100 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |
| 858492 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1010 x 335 mm, vaklast 150 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 859338 |  | magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 3000 x 1310 x 335 mm, vaklast 175 kg, 7 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |
| 868292 |  | paal voor grondstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 870603 |  | zijwand voor inhaakstelling, hoogte x diepte 3000 x 300 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, perforatieplaatwand   |

### Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324647 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel                                     |
| 526019 |  | wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in stand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder                 |
| 763239 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |

862489



stelsysteem - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1010 x 635 mm, vaklast 330 kg, 6 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs