

Kabel- und Schlauchaufroller

- ideal zum Vermeiden von Stolperfallen
- erleichtert den Einsatz von Kabeln und Schläuchen überall dort, wo diese in wechselnden Längen wiederkehrend benötigt werden

Kabelaufroller für 230 V

- vollisolierter, automatischer Kabelaufroller aus Kunststoff
- ausgerüstet mit Überhitzungsschutz, Federautomatik und Schleifring
- inklusive schwenkbarer Montageplatte, Kabel, Schukostecker und -kupplung, 230 V
- Arretierung abschaltbar
- zugelassen bis: 800 W aufgewickelt / 2000 W abgewickelt

Kabellänge [m]	1	15
Maße außen B x T x H [mm]	145 x 269 x 1294	163 x 309 x 309
Schutzart IP	IP 24	IP 24
Bestellnummer	148-325-J0	148-329-J0



Schlauchaufroller für Luft

- automatischer Schlauchaufroller aus Kunststoff
- mit Anschlusschlauch (1 m)
- mit Mehrfachrastung pro Umdrehung
- inklusive schwenkbarer Montageplatte

Schlauchlänge [m]	8	15	15	20
Ausstattung	PVC-Schlauch		Flex-Schlauch	
Nennweite DN	8	10	12	10
Arbeitsdruck max [bar]	12	15	15	10
Maße außen B x T x H [mm]	145 x 269 x 269	205 x 460 x 380	210 x 500 x 420	425 x 530 x 210
Bestellnummer	148-330-J0	148-378-J0	148-380-J0	250-519-J0



Schlauchaufroller für Luft

- automatischer Schlauchaufroller aus Aluminiumguss
- mit verzinktem, schwenkbarem Auslaufbügel
- mit Mehrfachrastung pro Umdrehung
- inkl. Spezial-PVC-Schlauch
- Arretierungsautomatik

Gleich mitbestellen

**Schwenkbare Wandplatte
120°**

Bestell-Nr. 148-392-J0

Schlauchlänge [m]	12	20
Ausstattung		PVC-Schlauch
Nennweite DN	10	10
Arbeitsdruck max [bar]	15	15
Maße außen B x T x H [mm]	325 x 355 x 155	375 x 380 x 155
Bestellnummer	148-387-J0	148-391-J0



Schlauchaufroller für Luft, Wasser und Öl

- automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung
- mit variablem Auslauffenster mit PVC-Rollen
- inkl. Gummi-Schlauch und Stopper
- Mehrfachrastung pro Umdrehung

Gleich mitbestellen

**Schwenkbare Wandplatte
120°**

Bestell-Nr. 148-758-J0

Schlauchlänge [m]	10	15	20
Maße außen B x T x H [mm]	460 x 460 x 180	494 x 470 x 180	494 x 470 x 180
Nennweite DN	12	12	12
Arbeitsdruck max [bar]	50	50	50
Bestellnummer	148-393-J0	148-394-J0	148-395-J0

