

Thurmetall

Systemregal - Grundfeld

Modul 4

Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1005 x 695 mm, Fachlast 75 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 davon ausziehbar, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubengrau



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 218331



Thurmetall Werkstattregal Modul 4

modular zusammenstellbar

Systemregal - Grundfeld



- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1005 x 695 mm
- Fachlast 75 kg
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 davon ausziehbar
- Fachhöhen je nach Einsatzzweck und Ihrem Bedarf im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubenblau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in taubengrau
- Ständer mit Einfahrtaschen
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen

Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Nutzung	einseitig
Regaltyp	Systemregal	Regal Ausstattung	Böden, Auszugböden
Regalsystem	Schraubsystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Grundfeld	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Oberfläche Ständer	pulverbeschichtet
Höhe	2100 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Breite	1005 mm	Farbe Boden	taubengrau
Tiefe	695 mm	Farbe Ständer	taubenblau
Fachlast	75 kg	Farbe Ausführung	taubenblau/taubengrau
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Garantie	5 Jahre
Auszugböden Anzahl	2 Stück	Gewicht	190 kg
Höhenverstellraster Ebene	25 mm		

Zubehör

218345		Doppel-Flügeltür, in hellblau, Höhe x Breite 1000 x 1005 mm
218349		Doppel-Flügeltür mit Sichtfenster, in hellblau, Höhe x Breite 1000 x 1005 mm
218352	·	Sockelblende, Höhe x Breite 100 x 1005 mm, für Schrankbreite 1005 mm, Aus Stahl in schwarz