


Hymer Fahrgerüst 8771

Reichhöhe 9,4 m, Gerüsthöhe 8,64 m, 4 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke, Standhöhe 7,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2450 x 650 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 231394



HYMER

10 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Fahrgerüst







- Reichhöhe 9,4 m
- Gerüsthöhe 8,64 m
- 4 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke
- Standhöhe 7,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2450 x 650 mm
- 8 x 8 Sprossen
- mit wetterfester und rutschsicherer Bühne und HYMER-Lifter zum einfachen Ein- und Aushängen von Diagonalen und Verstrebungen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer und 4 teleskopierbare Ausleger
- Aufbau mit Höhenversatz möglich
- Mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen

- Gerüst aus Aluminium
- Bühne belastbar bis 200 kg
- Aufbau schnell durch praktische Klickverschlüsse
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 262,8 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Unterbau	4 höhenverstellbare Lenkrollen
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Bühne belastbar bis	200 kg
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Ausstattung	wetterfeste, rutschsichere Bühne, HYMER-Lifter zum Ein- und Aushängen von Diagonalen und Verstrebungen
Höhe Gerüst	8,64 m	Gerüst Funktion	Aufbau mit Höhenversatz möglich
Standhöhe	7,4 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer und 4 teleskopierbare Ausleger
Reichhöhe	9,4 m	Aufbauart	schnell durch praktische Klickverschlüsse
Bühnen Anzahl	4	klappbar	nein
Breite Bühne	2450 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	650 mm	Geländer	beidseitig
Sprossen Anzahl	8 x 8	Norm	gemäß DIN EN 1004
Durchstiege	je Bühne 1 Durchstiegluke	Garantie	10 Jahre
Tiefe	800 mm	Gewicht	262,8 kg

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE

