

PE-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 925 x 1650 x 1145 mm, Inhalt 0,75 m³, Traglast 250 kg, in grau, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Artikelnummer: 236057



PE-Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 925 x 1650 x 1145 mm
- Schüttkantenhöhe 560 mm
- Inhalt 0,75 m³
- Traglast 250 kg
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen
- Wände geschlossen
- aus Polyethylen, flüssigkeitsdicht
- in grau
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 150 mm
- Einfahrtaschenabstand 326 mm
- 2 Rollen
- mit Polyamid-Bereifung
- Gewicht 85 kg

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippfunktion	manuell
Inhalt	0,75 m ³	Kippausführung	Scherenmechanismus gegen abruptes Kippen

Höhe	925 mm	Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen
Länge	1650 mm	Einfahrtaschenhöhe	60 mm
Breite	1145 mm	Einfahrtaschenbreite	150 mm
Traglast	250 kg	Einfahrtaschenabstand	326 mm
Schüttkantenhöhe	560 mm	Farbe	grau
Material	Polyethylen	Rollen Anzahl / Art	2 Rollen
Material Eigenschaft	flüssigkeitsdicht	Bereifung	Polyamid
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	85 kg