


hofs Systemregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1360 x 835 mm, Fachlast 240 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 585935



hofs System-Steckregal

Grundregal

Systemregal - Grundfeld

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1360 x 835 mm
- Feldlast 1700 kg
- Fachlast 240 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 800 mm
- 7 Ebene(n) mit Stahlboden



- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebungen
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

















| | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Nutzung | einseitig |
| Regaltyp | Systemregal | Böden- / Ebenentyp | Stahlboden |
| Regalsystem | Stecksystem | Oberfläche Boden | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| Regalfeld | Grundfeld | Oberfläche Ständer | verzinkt // kunststoffbeschichtet |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Lager und Werkstatt | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Material | Stahl | Stabilität / Aussteifung / Verst | Diagonalverstrebungen |
| Höhe | 3000 mm | Ständer Ausstattung | Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten |
| Breite | 1360 mm | Farbe Boden | lichtgrau // RAL7035 |
| Tiefe | 835 mm | Farbe Ständer | lichtgrau // RAL7035 |
| Fachlast | 240 kg | Lieferumfang | Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Diagonalverstrebungen und Ebenen gem. Angebot |
| Feldlast | 1700 kg | Farbe Ausführung | lichtgrau // RAL7035 |
| Böden / Ebenen Anzahl | 7 Stück | Anlieferung | zerlegt |
| Fachbreite | 1300 mm | Zertifizierung | GS // RAL-Gütezeichen |
| Fachtiefe | 800 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Höhenverstellraster Ebene | 25 mm | Gewicht | 97,96 kg |

Zubehör


100738



Fußblende, Für Steckregal, Höhe x Breite 75 x 1300 mm, Ausgestattet mit Aussteifungstraversen, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

| | | |
|--------|---|--|
| 150122 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau |
| 150123 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 583576 |  | Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1010 x 835 mm, Fachlast 230 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 585946 |  | Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1310 x 835 mm, Fachlast 240 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 589302 |  | Fachboden für Traversenregal, Breite x Tiefe 1300 x 800 mm, Für eine Fachlast von 240 kg, Aus Stahl verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 589685 |  | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 3000 x 800 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand |
| 589856 |  | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 3000 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand |
| 592125 |  | Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 3000 x 1300 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm |
| 599689 |  | Schüttguteiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 100 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 600121 |  | Doppel-Flügel Tür für Steckregal, Höhe x Breite 2000 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss |
| 601022 |  | Doppel-Flügel Tür für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss |
| 868292 |  | Pfosten für Grundregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 870217 |  | Doppel-Flügel Tür für Steckregal, Höhe x Breite 500 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 870239 |  | Doppel-Flügel Tür für Steckregal, Höhe x Breite 1000 x 1300 mm, Verschließbar mit Drehknopfgriff (versenkt), Zylinderschloss, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 870567 |  | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 3000 x 800 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm |
| 870953 |  | Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 3000 x 800 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Lochblechwand |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | Roll-Klapprtritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|--|--|
| 213058 |  | Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm |
| 215547 |  | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß |
| 216063 |  | Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm |
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb |
| 526019 |  | Wand-Sichttafelsystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter |
| 585902 |  | Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1310 x 535 mm, Fachlast 230 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 705833 |  | Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 3000 x 1310 x 335 mm, Fachlast 175 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 991754 |  | Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß |