

Productdatablad

Bewegingsmelder mini basic



Artikelnr.

BM 360 MB WW

Bewegingsmelder mini basic

Bedoeld gebruik

- Registratie van bewegingen onafhankelijk van de lichtsterkte binnenshuis
- Aansluiten aan KNX apparaten bijv. Multistation of binaire ingang voor het automatisch schakelen van lasten
- Voeding via de ongefilterde uitgang van een KNX voedingseenheid of netvoeding met laagspanning (SELV)
- Klemmontage in verlaagde plafonds
- Plafondmontage op vaste plafonds in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 met inbouwset (art.nr: PMM-UP-SET-WW)
- Plafondmontage opbouw met opbouwset (art.nr.: PMM-AP-SET-WW)

Producteigenschappen

- Registratie van bewegingen in de registratiezone onafhankelijk van de lichtsterkte
- Inschakelen: bij herkenning van beweging
- Uitschakelen: geen beweging in registratiezone en verlopen van de nalooptijd
- Potentiaalvrij elektronisch schakelcontact

Technische gegevens

Nominale spanning:	DC 24 ... 32 V SELV
Stand-by-vermogen:	< 0,1 W
Stroomverbruik:	max. 4 mA
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Relatieve vochtigheid:	10 ... 100 % (geen condensatie)
Isolatieklasse:	III
Beschermingsgraad:	De beschermingsgraad IP 44 is gegarandeerd.
Bewegingsregistratie	
Detectiehoek:	360°
Reikwijdte:	Ø ca. 6 m (montagehoogte 3 m)
Schakeluitgang	
Doorslagspanning:	40 V
Stroombelastbaarheid apparaat:	max. 50 mA
Belasting:	max. 0,15 W
Afmetingen	
Plafonduitsparing (Ø x D):	44 x 35 mm
Afmetingen (Ø x H):	53,5 x 38 mm (met designring)
Leidinglengte:	max. 30 m
Max. dikte van verlaagd plafond:	ca. 25 mm
Inbouwdiepte:	min. 35 mm
Afstand tussen verlaagd plafond en betonplafond:	min. 20 mm
Designring Ø binnen:	35,6 mm
Designring Ø buiten:	53,5 mm

Aufbauhöhe Designring: 1,8 mm
Aufbauhöhe Linse: 5,5 mm

Nalooptijd: ca. 10 s

Kleur:
alpine wit

IP De beschermingsgraad IP 44 is gegarandeerd.