

Jupiter TEK Geborsteld Staal 350lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 997170
 EAN: 7021989971702



Elektrisch

System wattage: 6W
 Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Stopcontact: GU10
 Lichtbron inbegrepen: Ja
 Luminous flux: 350lm
 Werkzaamheid: 58 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra>90
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L70/B50>50,000
 Lichtverdeling: Direct
 Bundelhoek: 36°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: G

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Geborsteld staal

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 58
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 83
 Inbouwdiepte plafond (mm): 56
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.348 / 0.29

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 110 x 110 x 80

