

Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX zum Aufschrauben SET 1

Art.-Nr.**9-215-K-SET1****Bezeichnung**

Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX zum Aufschrauben SET1

Merkmale

Präzisions-Kugelgelenk 360° drehbar

stufenlos feststellbare Schnellspannung

Qualitätsprodukt 100% Made in Germany

zum Anschrauben an die Werkbank (Platz Maße: 150×106 mm)

inklusive 5 Paar klettbare 50 mm Kunststoffbacken geriffelt, flexibler Druckverschluss (Dual Lock von 3M) Verbindung zum Wiederablösen, feste, stabile, präzise und punktgenaue Verbindung

Spannweite 70 mm

Spanntiefe 38 mm

Spanndruck 1470 N

Neigungswinkel +/-45°

inkl. Wechselbacken (Filz, Kork, Leder, Kunststoff geriffelt, Kunststoff glatt)

Aluminiumguss, pulverbeschichtet, dunkelgrau metallic

Orientierungsmaße ca 220 × 180 × 115 mm

Gewicht 1310 g

**Anwendung und Technik**

Maximaler Drehmoment: Kugel-Ø 40 mm ca 24 Nm, Kugel-Ø 60 mm ca 100 Nm

Anschraub-Fuß: Plattenmaß 150 × 106 mm, Durchgangslöcher 4 × 9 mm

Aluminium-Gussteile pulverbeschichtet

Stahlteile verchromt, rostfrei

Durch die Justierschraube am unteren Sitz der Kugel kann die Kugel-Gängigkeit von locker bis sehr feste eingestellt werden.

Bitte beachten Sie bei sicherheitsrelevanten Teilen, dass wir keine Gewährleistung der Haltekräfte abgeben können, ohne Ihre konkrete Anwendung zu kennen. Die Kugel kann sich unter verschiedenen physikalischen Bedingungen anders verhalten, als bei uns im Prüflabor bei optimaler Testumgebung.

Stückliste

SET1 bestehend aus:

9-215-K Kugelgelenk-Schraubstock SPANNFIX zum Anschrauben (Klett)

9-900-K50-FILZ Ersatzbacken zum Ankletten Filz/Klett 50 mm (Paar)

9-900-K50-KORK Ersatzbacken zum Ankletten Kork/Klett 50 mm (Paar)

9-900-K50-LEDER Ersatzbacken zum Ankletten Leder/Klett 50 mm (Paar)

9-900-K50-KST Ersatzbacken zum Ankletten Kunststoff geriffelt/Klett 50 mm (Paar)

9-900-K50-KSTG Ersatzbacken zum Ankletten Kunststoff glatt/Klett 50 mm (Paar)