



## NF2D-9

Cinch (RCA) Buchse im vernickeltem D-Gehäuse mit weisser Isolierscheibe, Lötanschluss.

### Features & Benefits

- Präzise gefräste Teile
- Vergoldete Kontakte

## Technische Informationen

Produkte	
Titel	NF2D-9
Verbindungstyp	RCA
Geschlecht	female

Elektrisch	
Kapazität zwischen Kontakten	$\leq 9 \text{ pF}$
Durchgangswiderstand	$< 10 \text{ m}\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	0,5 kVdc
Isolationswiderstand	$> 5 \text{ G}\Omega$
Nennstrom pro Kontakt	depends on mating connector / A
Nennspannung	$< 50 \text{ V}$

Mechanische Daten	
Lebensdauer	$> 2000$ mating cycles
Leiterquerschnitt	
Anschlussart	Solder contacts
Einbaurichtung	Front mounting
Gehäuseform	D

Material	
Kontakte	Brass (CuZn39Pb3)
Gehäuse	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Contact plating	0.05 $\mu\text{m}$ Au over 2 $\mu\text{m}$ Ni

**Umwelt**

<b>Entflammbarkeit</b>	UL 94 HB
<b>Normenkompatibilität</b>	IEC 601-14
<b>Schutzklasse</b>	IP 40
<b>Lötbarkeit</b>	Complies with IEC 68-2-20
<b>Temperaturbereich</b>	-30 °C to +80 °C