

MLFB-Bestelldaten

6SL3000-2BE32-6AA0




Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsstrom	260,00 A
Verlustleistung	0,500 kW

Mechanische Daten

Breite	300,0 mm (11,81 in)
Höhe	315,0 mm (12,40 in)
Tiefe	277,0 mm (10,91 in)
Schutzart	IP00
Nettogewicht	66,00 kg (145,50 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M10
------------	-----------------------------------

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Flachanschluss für Kabelschuh M10
------------	-----------------------------------

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt	300 m
Ungeschirmt	450 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt	300 m
Ungeschirmt	450 m

PE-Anschluss

Ausführung	Schraube M8
------------	-------------