

## Durchflussmengenähler FMT 3

Messbereich 5 - 120 l/min, für Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas, Anschluss G1" außen



Artikelnummer: 160060



## Durchflussmengenähler FMT 3

### ein Zähler für alle Durchflussrichtungen

Durchflussmengenähler

- Messbereich 5 - 120 l/min
- für Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser mit einer maximalen Viskosität von 0,8 mPas
- Anschluss G1" außen
- Arbeitsdruck 10 bar
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- 2-zeiliges, beleuchtetes Display
- Mengenzähler rückstellbar, ein Summenzähler nicht rückstellbar
- mit Batterie 2x1,5 V (AAA)
- Gehäuse aus POM

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Fass-/Container-Handling	IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
Fass-/Container-Handling	Durchflussmengenähler	Zubehör Ausstattung	2-zeiliges, beleuchtetes

		Display
Messbereich	5-120 l/min	Zubehör Funktion Mengenähler rückstellbar, ein Summenähler nicht rückstellbar
Medium	Diesel, Heizöl, AdBlue®, RME, Kühlerfrostschutzmittel, Wasser	Spannungsversorgung Batterie 2x1,5 V (AAA)
max. Viskosität	0,8-40 mPas	Material Gehäuse POM
Mediumtemperatur	-10-40 °C	WEEE- Registrierungsnummer DE82006647
Anschluss	G1" außen	WEEE-Geräteart Kleingerät KAT 5
Betriebsdruck	10 bar	Gewicht 0,3 kg