

# HSM SECURIO B34

0,78x11mm



Artikelnummer	1845111
EAN Code	4026631036610
Schnittgut	
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	<b>P-6 F-3</b>
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	5
Schnittbreite	0,78 mm
Partikellänge	11,00 mm
Schnittleistung (80g/m²)	8 Blatt
Schnittleistung (70g/m²)	9 Blatt
Eingabebreite	310,0 mm
Behälter-/Auffangvolumen	100,0 l

Schnittgeschwindigkeit	80,00 mm/s
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB
eclass 5.1	24320704
UN/SPSC	44101603
Leistungsaufnahme des Motors	590,0 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Tiefe	439,0 mm
Breite	451,0 mm
Höhe	845,0 mm
Gewicht	42,0 kg
Farbe	weiss

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.
- Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.