

ESD SPEZIALWERKZEUGE BELÄGE UND ZUBEHÖR

9-161 LUXO ESD LED-LUPENLEUCHE WAVE

mit flexiblen, selbstbalancierendem Leuchtenarm. Schattenfreie Ausleuchtung mit Licht von beiden Seiten oder aber die dreidimensionale Vergrößerung durch einseitiges Licht von der rechten oder linken Seite.

Gehäuse

Gehäusefarbe schwarz / ableitfähig

Optik

Primäre Glaslinse 5 Dioptrien
erweiterbar mit Aufsatzlinsen um 4, 6 bzw. 10 Dioptrien
Gesamtvergrößerung 225
Brennweite 200

Leuchtmittel / Lichtquelle

Leuchtmittel / Lichtquelle LED
Lampenzahl 2
Lampenleistung (W) 12
mit Dreistufen-Dimmung

Technische Daten

IP-Schutzart 20
Spannung (V) 230
Armlänge in cm 105



9-161

9-342 Kontaktarmband mit Spiralkabel und Krokodilklemme

verstellbares elastisches Handgelenkband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern, allergiefrei, mit 3 mm Druckknopf; hochelastisches 2400 mm langes Spiralkabel, 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand, Druckknöpfe 3 mm für Handgelenkband und 10 mm für Erdungskontakt-anschluß; zusätzlich isolierte Krokodilklemme für Klemmanschluß Nr. 9-353. (Gewicht: 60 g)



9-342

9-342-1 Kontaktarmband

verstellbares elastisches Handgelenkband mit eingewebten versilberten Kunststoff-Fasern, allergiefrei, mit 3 mm Druckknopf (Gewicht: 13 g)



9-342-1

9-342-2 Spiralkabel

hochelastisches 2400 mm langes Spiralkabel, 2 x 1 MOhm Sicherheitswiderstand, Druckknöpfe 3 mm für Handgelenkband und 10 mm für Erdungskontaktanschluß (Gewicht: 25 g)



9-343

9-342-2

9-343 Erdungsleitung

mit 1 MOhm Sicherheitswiderstand, 1500 mm lang, mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm, zur Verbindung der Tisch- und Bodenbeläge und zum Anschluß an ein Erdpotential; zusätzlich isolierte Krokodilklemme für Klemmanschluß Nr. 9-353. (Gewicht: 40 g)

9-346 Erdungsleitung

mit 1 MOhm Sicherheitswiderstand, 2500 mm lang, mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm, zur Verbindung der Tisch- und Bodenbeläge und zum Anschluß an ein Erdpotential; zusätzlich isolierte Krokodilklemme für Klemmanschluß Nr. 9-353. (Gewicht: 50 g)



9-346



9-353

9-353 Krokodilklemme

isolierte Klemme mit Bananensteckerbuchse und 10 mm Druckknopf (Gewicht: 18 g)

ESD BELÄGE UND ZUBEHÖR

9-354 ESD-Handling-Set faltbar

speziell für den mobilen Einsatz - bestehend aus: Arbeitsplatzauflege, Maße 500 x 400 x 0,35 mm, Farbe grün, elektrisch-ableitfähig, genarbte Oberfläche, (Oberflächenwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 R_s ; ca. 10^8 Ohm), mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm; Kontaktarmband Nr. 9-342-1, Spiralkabel Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung Nr. 9-346 einschließlich Krokodilklemme Nr. 9-353. (Gewicht: 170 g)



9-354

9-359 Erdungsleitung mit Gehäuse-Schuko-Blindstecker

Spiralkabel 2400 mm lang, 1 MOhm Sicherheitswiderstand, einseitig Druckknopf 10 mm, andere Seite Gehäuse-Schuko-Blindstecker. (Gewicht: 50g)



9-359

9-360 ESD-Handling-Set

bestehend aus: lötlötfeste Arbeitsplatzauflege, Maße 800 x 600 x 1,5 mm, Farbe schwarz, aus homogenem, elektrisch leitfähigem Synthese-Kautschuk, leicht genarbt Oberfläche, (Ableitwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 R_s ; $10^3 - 10^6$ Ohm), mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm; Kontaktarmband Nr. 9-342-1, Spiralkabel Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung Nr. 9-343 einschließlich Krokodilklemme Nr. 9-353. (Gewicht: 1160 g)



9-360

9-361 ESD-Handling-Set

bestehend aus: lötlötfeste Arbeitsplatzauflege, Maße 800 x 600 x 2,0 mm, Farbe platingrau, aus elektrostatisch ableitfähigem Synthese-Kautschuk, leicht genarbt, mit homogener ableitfähiger, schwarzer Rückseite, (Ableitwiderstand nach DIN IEC 61340-4-1 R_s ; $10^5 - 10^7$ Ohm), mit 2 Druckknöpfen 10/10 mm; Kontaktarmband Nr. 9-342-1, 1 Spiralkabel Nr. 9-342-2 und Erdungsleitung Nr. 9-343 einschließlich Krokodilklemme Nr. 9-353. (Gewicht: 1300 g)



9-361

9-367 ESD-Set

Matte 600 x 450mm speziell für CPU's (Zentraleinheiten), Drucker, Scanner bestehend aus: Tischmatte mit ein Druckknopf 10mm für den Erdungsanschluß; Erdungsleitung mit Gehäuse-Schuko-Blindstecker Nr.9-59. (Gewicht: 930g)

9-334 Montagegittermatte

Robuste Arbeitsunterlage, die verhindert, dass herumliegende Teile wie z. B. Schrauben das zu montierende Teile beschädigen können oder dass Kleinteile verlorengehen.
Abmessung: 610 x 370 x 20 mm
Abmessung der Zellen: 50 x 45 mm
Ableitwiderstand 103 - 104 Ohm
Farbe: schwarz
(Gewicht: 3,2 kg)



9-334

9-321 SMD-Klappbox

16 x 12 x 15mm (Innenmaße)

9-322 SMD-Klappbox

37 x 12 x 15mm (Innenmaße)

9-323 SMD-Klappbox

41 x 37 x 15mm (Innenmaße)

9-316 Chip Container

118 x 32 x 14mm (Innenmaße)



9-321

9-322

9-323



9-316