


GDME LED 24 YE

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform A EN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Elektronikeinsätze für GDME

Produktbeschreibung	
Beschreibung	Funktionsanzeige (LED) mit Freilaufdiode
Typ	GDME LED 24 YE
Bestell-Nr.	831 863-001
Norm	DIN EN 175 301-803-A
Bauform	A
Schaltungsbeschreibung	
Leuchtanzeige	LED gelb
Zeichnung	



Technische Daten	
Bemessungsspannung	UC 24 V
Bemessungsstrom	8 A
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich	-40 °C bis +110 °C
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	50 Stück