

## Données techniques

**2477PJO075P30**

EAN 4031582050363

Roulette pivotante à blocage total, Monture en acier embouti, Finition zinguée, Pivot sur double chemin de billes.

Corps de roue polypropylène, Bandage : TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), gris non tachant, moyeu lisse, Trou central

Les roulettes peuvent être montées avec des vis standard de dimensions différentes..

### Optionnel:

Cette roulette existe également en version antistatique. A la commande, remplacer PJO par YGO..



Diamètre de roue	75 mm
Largeur de bandage	25 mm
Trou central	11 mm
Déport	24 mm
Diamètre d'encombrement	160 mm
Hauteur de la roulette	100 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.266 Kg / daN
Capacité de charge dynamique	75 Kg / daN
Capacité de charge statique	150 Kg / daN
Dureté du bandage	A 87 Shore

### Variantes:

