

# Produktdatenblatt

## 2478PJO100P50

EAN 4031582030303

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, Radachse verschraubt, Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), grau-spurlos, Gleitlager, Plattenbefestigung

Längsseite der Befestigungsplatte quer zur Fahrtrichtung.

### Optional:

Diese Rolle ist auch in elektrisch-leitfähiger Ausführung lieferbar. Bitte ersetzen Sie bei Bestellung PJO durch YGO.



|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Rad-Ø                   | 100 mm               |
| Reifenbreite            | 32 mm                |
| Plattenabmessung        | 77 x 67 mm           |
| Plattenlochabstand      | 61,5/56x51,5/46,5 mm |
| Plattenloch             | 8,5 mm               |
| Bauhöhe                 | 135 mm               |
| Temperaturbereich       | - 20 / + 60 °C       |
| Norm                    | EN 12530             |
| Eigengewicht            | 0.45 Kg / daN        |
| Tragfähigkeit           | 80 Kg / daN          |
| Tragfähigkeit, statisch | 160 Kg / daN         |
| Härte der Lauffläche    | A 87 Shore           |

### Varianten:

