

Gabelhubwagen mit Gabelrollen Tandem

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- **Einhandbedienung**
- **Deichsel gummiert**
- **Wartungsfrei**

Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen

Tragfähigkeit: 2500 kg



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Räder	Tragfähigkeit kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	min. Höhe mm	Hub mm
702002	OSE 2500	PU/PU	2500	1150	540	85	115

Gabelhubwagen mit Waage

70

- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken
- Messbereich von 0 bis 2000 kg in 1 kg Schritten
- Gut ablesbare LCD-Anzeige
- Genauigkeit +/- 0,25 % vom Endwert
- Kleinster Messwert 1,0 kg
- Das System ist auf einfache Wiegevorgänge wie z.B. für Dosier- und Abfüllvorgänge ausgelegt.
- Wartungsarme Hydraulikpumpe
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, besonders gehärtete Achsen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
- Lieferumfang 4 x 1,5 V Batterien

Zum Transportieren und Wiegen von palettierten Gütern und Gitterboxen

Tragfähigkeit: 2000 kg



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Räder	Tragfähigkeit kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	min. Höhe mm	Hub mm
702009	SCN 2000	PU/PU	2000	1150	550	80	115



Gabelhubwagen Edelstahl

Der Hubwagen für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen wie z.B. Lebensmittelherstellung

Tragfähigkeit: 2000 kg

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Räder	Tragfähigkeit kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	min. Höhe mm	Hub mm
702007	INOX	Polyamid	2000	1150	540	80	120




Gabelhubwagen feuerverzinkt

Der Hubwagen für den anspruchsvollen Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen

Tragfähigkeit: 2500 kg

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Räder	Tragfähigkeit kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	min. Höhe mm	Hub mm
702008	GALINOX-2,5	Polyamid	2500	1150	540	85	115



Gabelhubwagen mit langer Gabel

Für den professionellen Transport von langen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen

Tragfähigkeit: 2000 kg

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Räder	Tragfähigkeit kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	min. Höhe mm	Hub mm
702011	OSE 1500	PU/PU	2000	1500	540	80	115
702012	OSE 1800	PU/PU	2000	1800	540	80	115
702013	OSE 2000	PU/PU	2000	2000	540	80	115
702014	OSE 2500	PU/PU	2000	2500	540	80	115



Gabelhubwagen mit kurzer Gabel

Für den professionellen Transport von kurzen palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen

Tragfähigkeit: 2000 - 2500 kg

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Räder	Tragfähigkeit kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	min. Höhe mm	Hub mm	Gabelrollen
702015	OSE 600	PU/PU	2000	600	540	80	120	82x93
702016	OSE 800	PU/PU	2500	800	540	80	120	82x93
702017	OSE 950	PU/PU	2500	950	540	80	120	82x93



Gabelhubwagen mit flachen Gabeln

Für den professionellen Transport von besonders niedrigen Paletten

Tragfähigkeit: 1500 kg

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Räder	Tragfähigkeit kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	min. Höhe mm	Hub mm
702020	FTP-15-115	PA/PU	1500	1150	540	51	115

