



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2563 Kastenwagen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 4 Wände aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, Wandhöhe 250 mm. Alle 4 Wände sind einzeln herausnehmbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Ladeflächenlänge (mm)	1200
Ladeflächenbreite (mm)	740
Ladeflächenhöhe (mm)	270
Gesamtlänge (mm)	1320
Gesamtbreite (mm)	809
Gesamthöhe (mm)	990
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Ausführung	Holz
Gewicht (kg)	46
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976025636