

VERBINDUNGSMITTEL / LANYARDS



LANYARD TAPE

➤ BESCHREIBUNG

Einfaches Verbindungsmittel aus Gurtband. Mit fixer oder variabler Länge erhältlich.

➤ DESCRIPTION

Simple lanyard from strap material. Available with fix or variable length.

➤ AUSSTATTUNG

25 mm Gurtband mit Endvernähungen
Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner
Unteres Ende: Schlaufe

➤ EQUIPMENT

25 mm strap with sewn ends
Upper end: AHK one-hand karabiner
Bottom end: Loop

➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 354
Gewicht: 0,28 / 0,35 / 0,45 kg
Material: 25mm Gurtband
Farbe: Orange
Kunststoff: PES Polyester
Beschlage: Aluminium
Lngen: 0,5 / 1,5 / 2 m (VARIO)
Temperatur: -35 °C bis 40 °C

➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 354
Weight: 0.28 / 0.35 / 0.45 kg
Material: 25 mm strap
Colour: orange
Synthetic material: PES polyester
Fittings: aluminium
Lengths: 0.5 m / 1.5 m / 2 m (VARIO)
Temperature: -35 °C to 40 °C

LANYARD ROPE

➤ BESCHREIBUNG

Einfaches Verbindungsmittel aus Kernmantelseil. Mit fixer oder variabler Lnge erhltlich.

➤ DESCRIPTION

Simple lanyard from kernmantle rope. Available with fix or variable length.

➤ AUSSTATTUNG

Kernmantelseil mit Schutzschlauch und Endvernhungen.
Oberes Ende: AHK Einhandkarabiner
Unteres Ende: Schlaufe
Abnehmbare Nahtschutzhuse an beiden Enden

➤ EQUIPMENT

Kernmantle rope with protective tube and sewn ends
Upper end: AHK one-hand karabiner
Bottom end: Loop
Detachable protective sleeve for the seams on both ends

➤ TECHNICAL DATA

Standard: EN 354
Weight: 0.49 / 0.5 / 0.54 kg
Material: 12 mm kernmantle rope
Colour: orange / black
Synthetic material: PA polyamide
Fittings: aluminium
Lengths: 1.5 / 1.5 (VARIO) / 2 m (VARIO)
Temperature: -35 °C to 40 °C

➤ TECHNISCHE DATEN

Norm: EN 354
Gewicht: 0,49 / 0,5 / 0,54 kg
Material: 12 mm Kernmantelseil
Farbe: orange / schwarz
Kunststoff: PA Polyamid
Beschlage: Aluminium
Lngen: 1,5 / 1,5 (VARIO) / 2 m (VARIO)
Temperatur: -35 °C bis 40 °C



Gesamtlnge eines Verbindungsmittels (EN 354) inkl. Falldmpfer max. 2 Meter. Sonderlngen auf Anfrage. / Total length of the lanyard (EN 354) incl. fall absorber must not exceed 2 meters. Special lengths on request.

PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.	
1 Lanyard Tape	0,5 m	476 223
2	1,5 m	476 224
3	VARIO 2,0 m	476 225
4 Lanyard Rope	1,5 m	409 086
5	VARIO 1,5 m	409 087
6	VARIO 2,0 m	409 088

Die abnehmbare Nahtschutzhuse schtzt die Endvernhung und die Kennzeichnung. Dadurch wird die Produktlebensdauer erhht.
The detachable protective sleeve protects the seams at the ends and the label. This increases the product life.

