


EVT135

Verbindungstechnik



Made in Germany



Produktmerkmale

Kabeldose
Für Sensoren mit
M8-Steckverbindung
silikonfrei
Kontakte vergoldet
–
Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	50 AC / 60 DC
Strombelastbarkeit [A]	3
Schutzklasse	III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80 *)
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K

Mechanische Daten



Ausführung	gerade
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	0,3...0,5
Gewicht [kg]	0,186

Elektrischer Anschluss

Anschluss	PVC-Kabel / 5 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe	orange

Anschlussbelegung

Adernfarben	
BK	schwarz
BN	braun
BU	blau
WH	weiß



Bemerkungen

Bemerkungen	*) cRUus: max. 50 °C
-------------	----------------------