

TECHNISCHES DATENBLATT

1514 - Admi®Flash



Moderner, leistungsfähiger 4-Lagen-PVC-Wasserschlauch, beste technische und optische Sicherheit, vorzügliche Eignung für Baugewerbe, Industrie, kommunale Betriebe, Land- und Forstwirtschaft, Gartenbau und Baumschulen, abriebfest, UV-beständig, formstabil, cadmiumfrei. Entspricht den Vorstellungen der Berufsgenossenschaften für Arbeitssicherheit. Verwindungsfrei (No Twist).

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA®

ke1-Artikel: Komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing mit Wasserstop

Seele: PVC, schwarz, glatt

Decke: PVC, leuchtorange, glatt

Druckträger: hochfeste Trikotereinlage

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1514-13-50	13 x 2,5	50	12 / 36	0,166	MT	4006918122137
1514-19-25	19 x 3,0	25	12 / 36	0,272	MT	4006918122953
1514-19-50	19 x 3,0	50	12 / 36	0,272	MT	4006918122199
1514-25-50	25 x 3,5	50	12 / 36	0,401	MT	4006918122250
1514-13-50ke	13	50	BD 10	8,500	ST	4006918122434
1514-13-50ke1	13	50	BD 10	8,500	ST	4006918122144
1514-19-25ke1	19	25	BD 10	6,800	ST	4006918122205
1514-19-50ke	19	50	BD 10	13,800	ST	4006918122496
1514-19-50ke1	19	50	BD 10	13,800	ST	4006918122212
1514-25-50ke	25	50	BD 10	20,250	ST	4006918122427

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG