

Artikelnummer: 129771

Kurzbeschreibung: Vierwandwagen 1200 x 770 mm, draagvermogen 1.200 kg

Langbeschreibung: Vierwandwagen 1200 x 770 mm, draagvermogen 1.200 kg: Stalen buis (a^o 33,7 x 2 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met elastische massief rubberen banden en kogellagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met elastische massief rubberen banden en kogellagers, verzinkte behuizing. Laadruimte en wanden van antislip en weerbestendige zeefdrukplaat. Voorwand in de lengterichting kan worden ingeplugd. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL5010).

- laadoppervlak: 1200 x 700 mm
- Buitenafmetingen: 1370 x 800 mm
- Hoogte duwbeugel: 990 mm
- Hoogte laadoppervlak: 285 mm
- Draagvermogen: 1.200 kg
- Wiel a^o: 200 mm
- Eigen gewicht: 64 kg

