




Anschweiß – Niederdruck-Kugelhähne KHM3S



Typenschlüssel
(gleichzeitiges Bestellbeispiel)

KHM3S 20 1333 16 X

Benennung

KHM3S = Dreiteiliger – Anschweiß – Niederdruckkugelhahn

Nennweite

Werkstoffe

Gehäuse, Anschweißstutzen

- 1 = Stahl
- 3 = Edelstahl

Schaltkugel, Spindel

- 3 = Edelstahl

Kugeldichtungen

- 3 = PTFE

Dichtungen

- 3 = PTFE

Schalthebel


- 16 = Stahl - Steckhebel gekröpft, montiert
- 18 = Edelstahl - Steckhebel gekröpft, montiert DN 10 - 50

Serienkennziffer

(wird vom Hersteller festgelegt)

Abmessungen

KHM3S



Typ	DN	D1	D2	H	H1	L	L1	L2
KHM3S - 8	8	-	-	35	50	57	18	110
KHM3S - 10	10	12,48	17,1	35	50	57	18	110
KHM3S - 15	15	15,76	21,3	47	64	65	20,5	131
KHM3S - 20	20	20,96	26,7	51,5	68	76	22,5	131
KHM3S - 25	25	26,64	33,4	60	78,5	92	27	174
KHM3S - 32	32	35,08	42,2	64,5	83,5	106,5	30	174
KHM3S - 40	40	40,94	48,3	79	100	116	31	250
KHM3S - 50	50	52,48	60,3	86	107	136	36	250
KHM3S - 65	65	62,68	73	103	126,5	153,5	38,5	321
KHM3S - 80	80	77,92	88,9	114	137,5	180	43	321
KHM3S -100	100	102,26	114,3	137	156,5	217	50	381

Typ	K	Z	B	N	F	E	Gewicht [kg]	PN [bar]
KHM3S - 8	33	-	-	-	5	8	0,28	64
KHM3S - 10	33	-	-	-	5	8	0,28	64
KHM3S - 15	38	36	6	36 F03	7	10	0,40	64
KHM3S - 20	46,5	42	5,5	42 F04	7	10	0,60	40
KHM3S - 25	58	42	5,5	42 F04	8	12	1,10	40
KHM3S - 32	66,5	42	5,5	42 F04	8	12	1,50	25
KHM3S - 40	76	50	6,5	50 F05	10	16	2,10	25
KHM3S - 50	90	50	6,5	50 F05	10	16	3,20	25
KHM3S - 65	134	64	M 8	70 F07	14	20	8,15	16
KHM3S - 80	161	64	M 8	70 F07	14	20	12,80	16
KHM3S -100	190	92	M10	102 F10	18	24	21,50	16

Technische Daten

Anschlussart:	Anschweißstutzen	
Einbaulage:	beliebig	
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis + 160 °C	
Nennndruck:	bis PN 64	
Druckflüssigkeiten:	Mineralöl nach DIN 51524 Teil 1 + 2, gasförmige Medien, Druckluft, Wasser andere Medien auf Anfrage	
Druckflüssigkeitstemperatur:	-20 °C bis + 160 °C	
Ersatzteile:	Dichtsätze auf Anfrage lieferbar	
Zubehör:	Alle Kugelhähne sind mit folgenden Optionen lieferbar:	Stellantrieb Endlagenkontrolle Abschließvorrichtung

ANMERKUNG

Die Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf die beschriebenen Betriebsbedingungen und Einsatzfälle.

Bei abweichenden Einsatzfällen und/oder Betriebsbedingungen wenden Sie sich bitte an die entsprechende Fachabteilung.

Technische Änderungen sind vorbehalten.

HYDAC Accessories GmbH
Hirschbachstr. 2
66280 Sulzbach/Saar
Tel.: +49 (0)6897 - 509-01
Fax: +49 (0)6897 - 509-1009
Internet: www.hydac.com
E-Mail: info@hydac.com

