

Wasser zapfen auf Knopfdruck

Wasserzeitschaltuhren

Die neue Generation batteriebetriebener Steuergeräte. Die kompakten Kunststoffgehäuse verfügen über ein übersichtliches leicht zu bedienendes Menüfeld, das bei den Steuergeräten Aquauno unter einer schützenden Abdeckklappe liegt. Sämtliche Geräte haben einen Arbeitsdruck von 0,1 bis 10 bar und einem Wasserdurchsatz von ca. 2,5 m³/h.

Mechanische Kontrolleinheit:

- Anschluss 3/4 Zoll IG mit PP-Überwurfverschraubung
- einstellbare Laufzeiten von 15 - 120 Minuten
- EIN-/AUS-Schalter



62018
Mechanische
Kontrolleinheit

Aquauno:

- **Anschluss am Wasserhahn 3/4 Zoll IG mit PP-Überwurfverschraubung**
- Regensensoranschluss
- Stromversorgung mit 9-Volt Batterie
- Aquauno-Logica Plus
 - Anschluss unten 3/4 Zoll AG, wahlweise Klick
 - bis zu 15 verschiedene Intervalle per Schaltscheibe einstellbar
 - Kontroll-Lampe zeigt den Betrieb an
- Aquauno-V2 Plus:
 - Anschluss unten 3/4 Zoll AG, wahlweise Klick
 - 1 - 2 Startzeiten pro Tag
 - Laufzeiten von 1 Minute bis 23 Stunden
- Aquaduo-Duplo:
 - Anschluss unten 2x 1/2 Zoll AG, wahlweise mit Klick
 - 1 - 3 Startzeiten pro Tag
 - Laufzeiten von 1 Minute bis 23 Stunden



Aquauno-Logica Plus
2-2-32



Aquauno-V2 Plus
2-2-31



Aquaduo-Duplo
2-2-33

Nelson:

- Anschluss 3/4 Zoll IG mit Messing-Überwurfverschraubung gummiert
- Stromversorgung mit 2x AA-Alkaline-Batterie
- Modell N-5920:
 - Anschluss unten 3/4 Zoll AG
 - 9 Bewässerungszyklen per Drehscheibe wählbar (1/5/10 Min. 2x täglich täglich jeden 2.Tag)
 - EIN/AUS (ON/OFF) Schaltung
- Modell N-5945:
 - Anschluss unten 2x 3/4 Zoll AG
 - 8 Bewässerungszyklen
 - manuelle Bewässerung per Knopfdruck



N-5920