

EINBAULEUCHTE DAUERLICHT, GRUEN, AC/DC 12-230V, DURCHMESSER 70MM



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Bezeichnung		Dauerlichtelement
Spannungsart		AC/DC
<ul style="list-style-type: none"> • der Betriebsspannung 		
Betriebsspannung		
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC Bemessungswert 	V	12 ... 240
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC bei 50 Hz Bemessungswert 	V	12 ... 240
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC bei 60 Hz Bemessungswert 	V	12 ... 240
aufgenommene Wirkleistung	W	5
Mechanische Daten:		
Produktbestandteil Leuchtmittel		Nein
Befestigungsart		Bajonett
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	mm	75
Leuchtmittel:		
Ausführung der Fassung		BA 15d
Ausführung des optischen Signals		Dauerlicht
Art des Leuchtmittels		Glühlampe / LED
Umgebungsbedingungen:		
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-20 ... +60
Schutzart IP		IP65
Tiefe	mm	31
Höhe	mm	66
Breite	mm	75

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	-----------------------



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=8WD53001AC>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD53001AC>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WD53001AC&lang=de



SIEMENS

letzte Änderung:

15.01.2015