

ROLINE Industr. Converter, 10/100/1000T - 100/1000 Fiber

Art.nr.	21.13.1149
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.13.1149
EAN (een stuk)	7611990124695



- Full Wire Speed converter van het Fast Ethernet signaal naar SFP poort
- Auto-Negotiation 10/100Mbps of vaste instelling van de poort
- Auto MDI/MDI-X
- Keuze voor SFPs tbv 100Base-FX (21.14.3499) of tbv Gigabit Ethernet (Mini-GBICs: 21.14.3500, 21.14.3501, 21.14.3502)
- Link Fault Pass Through Function
- Verschillende configuratie mogelijkheden
- Eenvoudige converter voor de 802.1Q VLAN pakketten
- weinig stroomverbruik
- DIN montage
- Stroomverbruik: +7 bis +30VDC: 2,6W(max.)
- Bedrijfstemperatuur: - 20 °C - +70 °C
- Ingang DC via klemmenblok
- Voor de voeding besteld u de: 21.13.1226

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-Converter
Produkt type	Medienconverter