

Kärcher Verbindungsmuffe

KÄRCHER

für Nass-/Trockensauger, Anschluss
DN 32/35, Innengewinde

Artikelnummer: 119904



Verbindungsmuffe

- für Nass-/Trockensauger
- Anschluss DN 32/35
- Innengewinde

Technische Details






Reinigungstyp	Zubehör	Höhe	48 mm
für Reinigungsgerät	Nass-/Trockensauger	Länge	95 mm
Nennweite	32 mm	Breite	48 mm
Innendurchmesser	DN 32/35	Gewicht	0,049 kg
Zubehör Ausführung	Innengewinde		

Zubehör

119282



Nass-/Trockensauger, Leistung 1380 W, Luftmenge 4020 l/min, Behältervolumen 27 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 400 mm

119312		Nass-/Trockensauger, Leistung 2760 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 55 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119314		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1200 W, Luftmenge 2x3360 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm
119317		Nass-/Trockensauger, Leistung 3x1200 W, Luftmenge 3x3660 l/min, Behältervolumen 70 l, Arbeitsbreite 400 mm
119319		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119321		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119322		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119323		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 65 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm
119324		Nass-/Trockensauger, Leistung 2x1380 W, Luftmenge 2x4440 l/min, Behältervolumen 75 l, Papierfilterbeutel, Arbeitsbreite 360 mm