

Artikelnummer: 129771

Kurzbeschreibung: Vierwandwagen 1200 x 770 mm, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Vierwandwagen 1200 x 770 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Vordere Längswand einsteckbar. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: 1200 x 700 mm
Schiebegriffhöhe: 990 mm
Ladeflächenhöhe: 285 mm
Rad a'Ëœ: 200 mm

Eigengewicht: 64 kg

EAN/GTIN: 4250448509801



Au ssenma sse: 1370 x 800

Tragkraft: 1.200 kg