

**Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen
mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45
cm, Schwarz
CMG633BB1**



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, HEZ625071 Grillblech, emailliert, HEZ631070 Backblech, emailliert, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, HEZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ660050 Verblendeiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Kompakt-Backofen mit
Mikrowellen-Funktion: soerzielen Sie auf
schnellstem Wege perfekte Back- und
Bratergebnisse.**

- **Mikrowellenfunktion:** zum schnellen Aufwärmen oder für schnelles Kochen in Kombination mit Heißluft.
- **4D Heißluft kompakt:** gleichmäßige Wärmeverteilung für perfekte Ergebnisse.
- **AutoPilot 14:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 14 voreingestellte Automatikprogramme.
- **TFT-Display:** einfach zu bedienen dank Bedienring mit Klartext und Symbolen.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

Technische Daten

Zusatzfunktionen: Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle
Steuerung: elektronisch
Abmessungen des Gerätes: 455 x 594 x 548 mm
Abmessungen des Garraumes: 237.0 x 480 x 392.0 mm
Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
Nettogewicht: 35.3 kg
Bruttogewicht: 37.6 kg
EAN-Nummer: 4242002807393
Max. Mikrowellenleistung: 900 W
Anschlusswert: 3600 W
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45 cm, Schwarz CMG633BB1

Der Kompakt-Backofen mit Mikrowellen-Funktion: so erzielen Sie auf schnellstem Wege perfekte Back- und Bratergebnisse.

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, MW-Kombibetrieb
- Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 45 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- intuitiver Bedienring

Reinigung

Komfort

- TFT mit Klartextanzeige
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag Ist-Temperaturkontrolle AutoPilot
- AutoPilot 14 Programme
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, Soft Open
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit


- Geringe Türtemperatur
- Türverriegelung mechanisch
- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

Maße

**Serie 8, Einbau-Kompaktbackofen
mit Mikrowellenfunktion, 60 x 45
cm, Schwarz
CMG633BB1**




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.



Maße in mm

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm

