

# iQ300, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 88 x 56 cm, Flachscharnier KI22LVFE0



## Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

## Sonderzubehör

KF20ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
 KF20ZSX0 Edelstahl-Türfront  
 KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit \*\*\*\* Gefrierfach, besonders stabilen Türablagen, heller LED-Beleuchtung und autoAirflow für optimale Lagerbedingungen der Lebensmittel.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen für längere Frische.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

## Ausstattung

### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 144 kWh/annum  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 15 l  
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ..... 104 l  
 Geräuschwert: ..... 35 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ -platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Höhe: ..... 874 mm  
 Gerätebreite: ..... 541 mm  
 Gerätetiefe: ..... 548 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..880 x 560 x 550 mm  
 Nettogewicht: ..... 31.2 kg  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Türöffnung: ..... Rechts wechselbar  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Anzahl Verdichter: ..... 1  
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ..... 1  
 Innenlüfter: ..... Nein  
 Scharniere wechselbar: ..... Ja  
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ..... 1  
 Flaschenregale: ..... Ja  
 EAN-Nummer: ..... 4242003917084  
 Marke: ..... Siemens  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... KI22LVFE0  
 Gerätetyp: .....Kühlschrank  
 Frostfree System: .....Nein  
 Gerätetyp: ..... Vollintegriert  
 Integriertes Zubehör: ..... 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale



**iQ300, Einbau-Kühlschrank mit  
Gefrierfach, 88 x 56 cm,  
Flachscharnier  
KI22LVFE0**

Ausstattung

- KI22LVFE0
- Flachscharnier-Technik,
- EasyInstallation

#### **Leistung und Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 119 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l
- Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

#### **Design**

- LED Beleuchtung

#### **Komfort und Sicherheit**

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Taste: superKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Akustischer Türalarm

#### **Kühlteil**

- Flaschenwelle für zwei Flaschen

#### **Frischhaltesystem**

- 1 freshBox

#### **Gefrierteil**

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg
- Lagerzeit bei Störung : 10 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

#### **Maße**

- Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

#### **Zubehör**

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdübel
- Flaschenkamm

#### **Länderspezifische Optionen**

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

#### **Umwelt und Sicherheit**

#### **Montage**

#### **Sonderzubehör**

iQ300, Einbau-Kühlschrank mit  
 Gefrierfach, 88 x 56 cm,  
 Flachscharnier  
 KI22LVFE0

Maßzeichnungen

The technical drawings include:

- A perspective view of the refrigerator unit with dimensions (A) for height and (B) for depth.
- Two sets of detail drawings showing the door hinge assembly with dimensions (A), (A1), and (A2).
- A side view showing a minimum clearance of 40 mm between the refrigerator and the wall.
- A diagram of the bottom ventilation area with a minimum area of 200 cm<sup>2</sup>.
- A diagram of the top ventilation area with a minimum area of 200 cm<sup>2</sup>.
- Two detailed views of the door hinge mechanism with labels F and X.

Luftaustritt  
 min. 200 cm<sup>2</sup>

Belüftung  
 im Sockel  
 min. 200 cm<sup>2</sup>

Maße in mm  
 Empfehlung Spa

Die in der Tabelle  
 sind einzuhalten,  
 Öffnung der Gerä  
 und Beschädigung  
 zu vermeiden.