

serienmäßige Ausstattung mit Radfeststellern entsprechend EN 1757-3



Griffroller Typ GR 2.

Bestell-Nr. 213-805-10

Griffroller Typ GR 1.

Bestell-Nr. 213-804-10

Griffroller aus Stahl

- ideal für den Einsatz in Lager- und Logistikbereichen
- gefertigt aus Stahlblech mit langlebiger Kunststoffbeschichtung, hochfeste Transportfläche
- gute Manövrierfähigkeit durch je 2 Bock- und Lenkrollen
- Griffhöhe 910 mm
- TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Ø 125 mm

Anzahl Etagen	1	2
Traglast gesamt [kg]*	250	
Maße Plattform B x T [mm]	500 x 600	450 x 600
Etagenhöhe 1 [mm]	195	195
Etagenhöhe 2 [mm]	0	770
Bestellnummer	213-804-10	213-805-10

*alle Traglasten: bei gleichmäßiger Lastverteilung auf der Ladefläche

Transporter

Tragkraft bis 600 kg

- stabile Tragplatten aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz
- Anti-Rutsch-Belag
- Stoßkanten geschützt
- 4 wartungsfreie Lenkrollen

Radvarianten:

Polyamid

- Rollen aus Kunststoff
- geeignet für glatte Böden
- leicht laufend
- lange Lebensdauer

Gummi

- Vollgummi-Räder
- geeignet für unebene Böden

Vollgummi spurlos

- spurlose Vollgummi-Bereifung
- schützt den Untergrund
- auch für Teppichböden geeignet

i in 8 Varianten und 3 Farben lieferbar



Radvariante	Gummi		Polyamid				Vollgummi spurlos	
Traglast gesamt [kg]	250	300	350	500	500	600	300	500
Ø Rolle [mm]	100		125				100	125
Maße außen B x T x H [mm]	300 x 600 x 140	350 x 600 x 145	300 x 600 x 140	350 x 600 x 145	500 x 600 x 165	500 x 600 x 165	350 x 600 x 145	500 x 600 x 165
Bestellnummer blau	164-555-10	164-535-10	164-558-10	164-542-10	164-545-10	164-552-10	164-539-10	164-549-10
Bestellnummer rot	164-557-10	164-537-10	164-560-10	164-544-10	164-548-10	164-554-10	164-541-10	164-551-10
Bestellnummer grau	164-556-10	164-536-10	164-559-10	164-543-10	164-546-10	164-553-10	164-540-10	164-550-10

Fahrgestelle für Europaletten, 750 bis 1200 kg Tragkraft

Zum Transport von Europaletten, Euro-Normkästen und Standard-Gitterboxen geeignet

- leicht verfahrbar durch je 2 große Bock- und Lenkräder, mit Feststellern
- Ladehöhen (mm): 270 bzw. 650



Fahrgestell mit Ladehöhe 270 mm und TPE-Bereifung (Zugdeichsel s. Zubehör)



Fahrgestell mit Ladehöhe 650 mm, Material wird auf einer ergonomischen Griffhöhe bereitgestellt.

ZUBEHÖR

Zugdeichsel mit Kupplung

Nicht nachrüstbar - kann nur zusammen mit den Fahrgestellen bestellt werden!

- Deichsel im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar

Bestell-Nr. 226-151-10

Bereifung	TPE	Polyamid	Vollgummi - Halbelastik
Traglast gesamt [kg]	750	1000	1200
Maße außen B x T [mm]	800 x 1210		
Bestellnummer : 270 mm	213-833-10	213-834-10	213-835-10
Bestellnummer : 650 mm	213-830-10	213-831-10	213-832-10